

加熱プレート付セパレート式自動加熱油圧プレス機

商品番号: PCSE



前書き

KINTEK

セパレート式自動加熱ラボプレス：効率的な試料調製のための300℃加熱機能を備えた精密油圧プレス。研究室に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
圧力範囲	0-40.0 トン	0-30.0 トン
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイマー除圧	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイマー除圧
金型加熱温度	室温-300.0℃	室温-300.0℃ / 500.0℃ (オプション)
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]
熱板サイズ	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
ホストサイズ	500×480X650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
外形寸法	850×480X650mm (L×W×H)	700×400×600mm (L×W×H)
電源	5500W (220V/110V カスタマイズ可能)	3500W (220V/110V カスタマイズ可能)
重量	480 Kg	280 Kg