

ラボ用円筒プレス金型の組み立て

商品番号: PMAC

前書き

完璧なサンプル前処理のためのプレミアムラボ用円筒型プレス金型。剥離を防ぎ、超耐久性の日本製スチール。特注サイズも承ります。今すぐお求めください！

[詳細を学ぶ](#)



型式	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
材質	Cr12MoV				
圧子硬度	HRC60-HRC62				
サンプルサイズ	Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10mm (M)	Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20mm (M)	Φ30、Φ40mm (M)	Φ50、Φ60mm (M)	Φ70、Φ80mm (M)
キャビティ深さ	30mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
外形寸法	Φ43*93mm (L*H)	Φ53*120mm (L*H)	Φ73*133mm、Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150mm、Φ127*150mm (L*H)	Φ153*180mm、Φ180*180mm(L*H)
重量(Kg)	0.75Kg	1.2Kg	3.8Kg、6.3Kg	14Kg、20Kg	30Kg、40Kg

その他のサイズはカスタマイズ可能