

研究室用加熱プレート付自動加熱油圧プレス機

商品番号: PCAH



前書き

KINTEK自動ラボ用加熱プレス：精密な加熱、プログラム可能な制御、および迅速な冷却により、効率的な試料調製を実現します。今すぐラボの生産性を向上させましょう！

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
圧力範囲	0-25.0 トン	0-25.0 トン	0-30.0 トン	0-40.0 トン
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム保持 - 時間指定除圧	プログラム加圧 - プログラム保持 - 時間指定除圧	プログラム加圧 - プログラム保持 - 時間指定除圧	プログラム加圧 - プログラム保持 - 時間指定除圧
金型加熱温度	室温-300.0℃/500.0℃	室温-300.0℃/500.0℃	室温-300.0℃/500.0℃	室温-300.0℃
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]
加熱定盤サイズ	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400X400mm(M×N)
寸法	300×390×560mm(L×W×H)	300×390×560mm(L×W×H)	400×490×580mm(L×W×H)	500×550×620mm(L×W×H)
電源	1700 W (220V/110V カスタマイズ可能)	1700 W (220V/110V カスタマイズ可能)	3500 W (220V/110V カスタマイズ可能)	5500 W (220V/110V カスタマイズ可能)
重量	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg