

研究室のための熱された版が付いている自動高温によって熱くする油圧出版物機械

商品番号: PHA



前書き

KINTEK

高温ホットプレスラボ用精密焼結・材料加工。極限の温度と安定した結果を実現します。カスタムソリューションも可能です。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PHA
圧力範囲	0-10T
圧力プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力維持-時間指定圧力開放
圧力保持時間	1 秒~∞ 秒
シリンダー ストローク	80mm
加熱温度	最高1000
金型材質	ニッケル基合金（耐高温材料）
サンプルサイズ	直径10〜30mm
金型形状	直径50*90mm（外形寸法または特定の金型タイプを参照）
炉径	直径60mm
完全な機械サイズ	400*380*780 (L*W*H) mm
電源	220V 50Hz
粉末錠剤プレスサイズ図	