

自動ラボ コールド等方圧プレス Cip マシン

商品番号: PCIA



前書き

高効率自動冷間静水圧プレス(CIP)

正確なラボサンプル前処理用。均一な圧縮、カスタマイズ可能なモデル。KINTEKの専門家に今すぐお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
ピストン直径	110 mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	130 mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	150 mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	200 mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時
加工工程の加圧	プログラム加圧 - プログラムメンテナンス - 時限圧力解放	プログラム加圧 - プログラムメンテナンス - 時限リリース	プログラム加圧 - プログラムメンテナンス - 時限リリース	プログラム加圧 - プログラムメンテナンス - 時限圧力解放
圧力変換	プログラムはサンプル耐圧を自動的に変換します。	プログラムは自動的にサンプル耐圧を変換します。	プログラムは自動的にサンプル耐圧を変換します。	プログラムは自動的にサンプル耐圧を変換します。
ディスプレイ	4.3インチLCDディスプレイ	4.3インチLCDディスプレイ	4.3インチLCDディスプレイ	7インチLCDディスプレイ
機器保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラス扉付き銅板保護
静水圧	300-500MPa	300-500MPa	300-500MPa	300-500MPa
圧力室静水圧	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm/30×150mm	Φ60×150(M×N)
シリンダーストローク(T)	50mm	50mm	50mm	50mm
サンプル製作の特徴	快適な操作性を追求したトップパネルロッカー構造	より快適な操作性を実現するトップパネルロッカー構造	より快適な操作を実現するトップパネルロッカー構造	より快適な操作性を実現するトップパネルロッカー構造
外形寸法	240×390×560 (縦×横×高さ)	280×460×660 (縦×横×高さ)	/	330×580×720 (縦×横×高さ)
設備電源	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110 はカスタマイズすることができます)	550W(220V/110 はカスタマイズすることができます)
装置の重量	120KG	180KG	240KG	290KG