

全自動ラボ用油圧プレス機・ラボ用ペレットプレス機

商品番号: PCEA



前書き

KINTEKの全自動ラボ用プレス機で研究室をアップグレードしましょう。精密、効率的、多用途で優れた試料調製を実現します。今すぐモデルをチェック！

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
圧力範囲	0.2-12.0 トン	1-20.0 トン	1-30.0 トン	1-40.0 トン	1-60.0 トン	1-100.0 トン	1-150.0 トン
圧力変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換						
ディスプレイ	4.3インチ LCD画面				7インチ LCD画面		
金属ボタン	銀メッキ接点、寿命10万回以上						
機器保護	有機ガラスドア付き銅板保護						
リミットスイッチ	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力解放						
シリンダーストローク (T)	30mm			50mm			
スペースサイズ (M×N)	110×140mm	140×160 mm	140×160 mm	175×180mm	185×220mm	185×250mm	200×260mm
外形寸法 (L×W×H)	185×320×360 mm	230×390×420m m	230×390×420m m	280×460×550m m	300×520×580m m	330×580×620m m	400×620×620m m
機器電源	240W (220V/110V カスタマイズ可能)	550W (220V/110V カスタマイズ可能)				1500W (220V/110V カスタマイズ可能)	
機器重量	50 Kg	90Kg		150Kg	180Kg	240Kg	380Kg