

ボタン電池用シール機

商品番号: PC2NS



前書き

KINTEKの手動式ボタン電池シーラーは、CR2032、LR44電池の正確な密閉を保証します。ラボ、研究開発、少量生産に最適です。作業効率をアップさせましょう！

[詳細を学ぶ](#)

機種	PC2NS
圧力レンジ	0-2T (0-25MPa)
ピストン直径	32mm(d) (クロムメッキ油シリンダー内)
圧力計	デジタル表示 0.00-40.00MPa
標準金型	標準CR20シリーズパッケージ金型
シール金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
シール圧力	通常0.8~1.2トン
脱殻金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
脱殻圧力	一般的に0.4トン以内
全体寸法	210*165*290mm(LX*W*H)
装置重量	12Kg

機械サイズの図表