

ラボ用ボタン電池シールプレス機

商品番号: PP2N



前書き

KINTEKの電動シーラーでボタン電池の生産量をアップ -

高精度シール、毎時300～600個、インテリジェント圧力コントロール。今すぐ歩留まりを向上させましょう！

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PP2N
圧力範囲	50-1500kg
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム圧力保持 - 時限圧力解放
圧力保持時間	0-999秒
圧力変換	金型が耐えられる圧力をプログラムで自動変換
LCDディスプレイ	4.3インチLCDスクリーン
シール金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
脱型金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
標準金型	CR20シリーズ標準金型
外形寸法	220*240*380(l*w*h)
設備電源	220V(50Hz/60Hz)
装置重量	35kg
機械サイズの図表	