

コンパクト全固体電池用ラボトリ油圧ホットプレス

商品番号: MY24



前書き

全固体電池の製造、ポリマー複合材料の硬化、電極の積層工程のために設計された、卓上型コンパクト油圧ホットプレス。500℃までのプログラマブルPID温度制御、精度0.2%の高精度センサーによる自動圧力保持機能、および再現性の高い結果を実現する7インチタッチスクリーンインターフェースを備えています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	MY24
プラテン作業温度	0℃ ～ 500℃
加熱制御方式	プログラマブルPID制御
加熱電力	3500 W
プラテン寸法	300 mm × 300 mm
プラテン開口（間隔）	50 mm
最大油圧荷重	0 ～ 200トン（調整可能）
圧力制御方式	プログラマブル自動制御
圧力センサー精度	フルスケール0.2%
圧力保持モード	自動補正 / しきい値調整可能（目標値の±0.5%など）
ユーザーインターフェース	7インチタッチスクリーンコントローラー
電源要件	220 V / 50 Hz
装置寸法	650 mm × 500 mm × 850 mm
装置重量	550 kg