

Ct試験用全固体電池デバイス

商品番号: BE09



前書き

内径2mmの小型セル治具評価用CT試験用全固体電池デバイス。オプションのディスプレイ、外部治具、2トンセンサーを統合可能で、研究室のワークフローに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
全固体電池セル試験	定義された内径2mmの治具形状と互換性のある金型配置を使用して、CT試験用のコンパクトな全固体電池アセンブリを準備します。	小型研究用サンプルの再現性のあるセットアップをサポートします。
固体電解質研究	固体電解質、小型試験セル、実験的な材料の組み合わせを伴う開発作業中にこの治具を使用します。	初期段階の材料評価のための明確な機械的プラットフォームを提供します。
電池R&D研究室のワークフロー	準備した金型を試験システムに移す前に治具の組み立てを必要とする研究室の手順に、本ユニットを統合します。	準備を簡素化し、試験前の不必要な取り扱いを削減します。
先端材料開発	治具の寸法、クリアランス、構造レイアウトを事前に計画する必要があるコンパクトな材料研究アセンブリに本装置を適用します。	装置統合のための明確に指定された形状を提供します。
力測定試験	試験手順で力に関連する測定機能が必要な場合、オプションの2トンセンサーでアセンブリを構成します。	測定重視の研究作業のために治具構成を拡張します。
計測試験ステーション	オプションのディスプレイを追加して、構成された試験治具の周囲により完全なローカル表示環境を作成します。	研究室運用中の数値確認へのアクセスを改善します。
カスタム研究室統合	外径70mmおよび構造高さ109mmを確認した上で、購入者が定義した試験ステーションに本治具を組み込みます。	コンパクトな設置スペースと関連機器の実用的な計画をサポートします。

仕様カテゴリ	パラメータ	値
製品識別	品目番号	BE09
製品タイプ	装置	CT試験用全固体電池デバイス
内部形状	内径	2 mm
治具寸法	外部治具径	70 mm
構造寸法	3本柱構造の底部から頂部までの高さ	109 mm
組み立てオプション	外部治具	組み立て時に追加可能
組み立てオプション	ディスプレイ	組み立て時に追加可能
組み立てオプション	センサー容量	組み立て時に2トンセンサーを追加可能
試験準備	試験に必要な金型	試験用にアセンブリを送る際は金型1つのみが必要