

電気実験室の冷たい静水圧プレス Cip 機械

商品番号: PCIE



前書き

KINTEKのラボ用電気アイソスタティックコールドプレスは、高度な研究のための精密さ、効率性、優れたサンプル品質を提供します。カスタマイズ可能なモデルをご覧ください！

詳細を学ぶ

装置モデル	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
圧力範囲	0-12T(0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0~60T(0~34MPa)
ピストン径	95mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	110mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	130mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	150mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時
圧力計	デジタル表示0.0-40.0MPa	デジタル表示0.0-40.0MPa	デジタル表示0.0-40.0MPa	デジタル表示0.0~40.0MPa
最大ピストンストローク(T)	40mm	40mm	50mm	50mm
加圧方法	電動加圧/手動加圧	電動加圧/手動加圧	電動加圧/手動加圧	電動加圧/手動加圧
圧力補充方式	自動加圧/手動低速加圧	自動加圧/手動低速加圧	自動加圧・手動低速加圧	自動加圧／手動低速加圧
ガード	有機ガラス	有機ガラス	有機ガラス	有機ガラス
周囲温度	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
静水圧	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
静圧チャンパー	Φ22×70mm(M×N)	Φ30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	φ50×150mm(M×N)
外形寸法	305×430×530mm(L×W×H)	305×430×600mm(L×W×H)	355×450×710mm(L×W×H)	405×470×720mm(L×W×H)
電源	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110はカスタマイズ可能)
装置重量	110Kg	120Kg	150Kg	200Kg