

高速恒温Pvc熱収縮機 熱収縮包装機

商品番号: YZ24



前書き

バッテリーパックのフィルム加工向け高速恒温PVC熱収縮機および熱収縮包装機。放熱機能により安全な操作と長寿命を実現し、多様な生産環境において信頼性の高い生産ワークフローをサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
バッテリーパックのPVCフィルム収縮	保護包装の準備が整った組み立て済みバッテリーパックの周囲のPVCフィルムを収縮させます。	バッテリーパック生産ワークフローに専用の熱包装工程を提供します。
バッテリー研究開発	バッテリーパックアセンブリにPVCフィルムの熱収縮が必要な場合の包装試験やプロセス開発をサポートします。	開発作業中に1~7.5 m/minのコンベア速度調整が可能です。
バッテリー組立ライン	コンベアベースの熱収縮ステーションとしてバッテリー組立ワークフローに統合されます。	フィルム塗布と後続の取り扱いの間に定義された処理段階を作成します。
小ロットのバッテリー生産	指定されたヒートボックスとコンベアを使用して、特定の実験室または生産エリアでバッテリーパックのバッチを処理します。	専用の加熱と電動製品搬送を組み合わせ、組織的なバッチ作業を実現します。
バッテリー包装プロセスの検証	調整可能な搬送速度と専用の加熱ゾーンを使用して、PVCフィルムの収縮条件を評価するための装置を提供します。	特定の包装材料とパック形式に適した操作ワークフローを確立するのに役立ちます。
生産ラインの拡張	すでにバッテリーパックの製造や包装を行っている施設に、専用のPVCフィルム収縮機能を追加します。	手動の加熱操作を必要とせずに、包装プロセスを拡張します。

パラメータ	仕様
製品アイテム番号	YZ24
用途	バッテリーパック用PVCフィルム熱収縮
電源	380 V, 50 Hz, 三相4線式
総消費電力	最大10.5 KW
機械寸法	1600 H x 610 W x 2700 L mm
ヒートボックス寸法	250 H x 480 W x 1600 L mm
コンベアベルト速度	1-7.5 m/min
加熱管出力	11 KW
機械重量	210 Kg