


ラボ用割れ防止プレス金型

商品番号: PML



前書き

ラボ用精密割れ防止プレス金型。耐久性のあるCr12MoV鋼、耐高圧性、カスタマイズ可能なサイズ。材料試験に最適。今すぐお求めください！

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PMT
サンプル形状	
金型材質	合金工具鋼Cr12MoV
圧子硬度	HRC60～HRC62
サンプルサイズ（標準オプション）	Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ15mm、Φ20mm（カスタマイズ可能-M）
キャビティ深さ	40mm（カスタマイズ可能-N）
次元（外）	Φ98*120mm（L*H）
重量	約5Kg
油圧粉の出版物のサイズの両立性の図表	