

実験用ボタン電池の分解と密閉金型

商品番号: PCKM



前書き

KINTEKの高精度ボタン電池用封口金型は、ラボや生産現場での気密性とコンタミネーションのない結果を保証します。耐久性に優れた高性能ソリューションで作業効率をアップさせましょう。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	ボタン電池取り外し用金型	ボタン電池シール用金型
分解金型	CR16、CR20、CR24、CR30オプション	CR16、CR20、CR24、CR30オプション
分解圧力		0.8-1.2トン
次元	Φ60*140mm (L*H)	Φ60X140mm (LXH)
重量	1.85kg	1.85kg

シール金型サイズ図