


実験室のボタン電池のタブレットの出版物のシーリング型

商品番号: PMN



前書き

ボタン電池の組み立てと分析用の精密シーリングダイ。
。耐久性のある硬化鋼、CR16-
CR30対応。電池の完全性と性能を高めます。今すぐ
お求めください！

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PMN
兼用金型	シール、オープン、兼用
シール機能	CR16,CR20,CR24,CR30オプション
シール圧力	0.8～1.2トン
解体機能	CR16、CR20、CR24、CR30オプション
解体圧力	
油圧パウダープレス寸法図	