

ラボ用円筒プレス金型

商品番号: PMC



前書き

ラボのサンプル前処理用精密円筒プレス金型。蛍光X線分析、電池研究、材料試験用に耐久性があり、高性能でカスタマイズ可能です。今すぐお求めください！

詳細を学ぶ

技術仕様	以下の詳細仕様から、お客様の特定の要件に最適な金型構成をお選びください。当社の金型は、さまざまなサンプルサイズと圧力で一貫した性能を発揮するように設計されています。		装置モデル	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E
PMC-F	PMC-G	金型材質						
高速度工具鋼 ASSAB +17	合金工具鋼：Cr12MoV	圧子硬度						
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	サンプルサイズ	Φ3、Φ4、 Φ5、Φ6 mm (M)	Φ7、8、9、10、11 、11.5、12、12.7 、13 mm(M)	Φ15、Φ16、Φ18 、Φ20、Φ22、Φ 25mm (M)	Φ28、Φ30、Φ 32、Φ35、Φ40 mm (M)	Φ50、Φ60、Φ70mm (M)	
Φ80、Φ90、Φ100 mm (M)	Φ120、Φ150(M)	キャビティ深さ	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm(N)	55、60、65mm(N)	
65mm(N)	65mm(N)	寸法	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm (L*H)	Φ53*120mm (L*H)	Φ73*133mm (L*H)	Φ88*150mm、Φ98*180mm、Φ108*180mm(L*H)	
Φ118*150mm、Φ128*180mm、Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm、Φ218*180mm(L*H)	重量	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg、7.3Kg、9Kg	

11.5Kg、14Kg、20Kg 30Kg、40Kg [特注サイズが必要ですか？](#)