

## 脱型不要のラボ赤外線プレス金型

商品番号: PMI

前書き

KINTEKの脱型不可能なモールドで赤外サンプル前処理を合理化-

脱型せずに高い透過率を達成。分光分析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)



| 装置モデル          | PMI-A               | PMI-B               |
|----------------|---------------------|---------------------|
| サンプル形状         |                     |                     |
| 金型材質           | 超硬合金                |                     |
| 圧子硬度           | HRC68～HRC85         |                     |
| サンプルサイズ        | Φ13 mm(M)           | Φ7 mm(M)            |
| キャビティ深さ        | 10mm(N)             | 5mm(N)              |
| 寸法             | Φ76*50*70mm (L*W*H) | Φ76*30*70mm (L*W*H) |
| 重量             | 0.76Kg              | 0.35Kg              |
| 油圧粉の出版物のサイズの図表 |                     |                     |