

サンプル前処理用リングプレス金型

商品番号: PMO



前書き

研究室および産業における均一なペレットのための高精度リングプレス金型。耐久性のあるCr12MoV合金、サイズΦ3-80mm。今すぐ効率と精度をアップ！

[詳細を学ぶ](#)

器械のモデル	PMQ	
サンプル形状		
金型材質	合金工具鋼Cr12MoV	
圧子硬度	HRC60-HRC62	
サンプルサイズの選択	Φ7-3、Φ10-5、Φ20-10mm (M)	Φ30-10、Φ50-20mm (D)
キャビティ深さ	40mm (N)	45mm (D)
寸法	Φ53*120mm (L*H)	Φ72*100mm、Φ88*120mm (D*L)
重量	1.4Kg	3.5kg、5kg
油圧粉の出版物のサイズの図表		