

全電池研究用実験室油圧ホットプレス

商品番号: MY06



前書き

全電池研究用のコンパクトなベンチトップ型油圧ホットプレス。2つの加熱プラテン、プログラム可能なタッチスクリーン、300°Cおよび5トンの力までの精密な温度制御を備えています。電解質の合成および電極のラミネートに最適で、自動圧力保持機能付き。CE認証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	MY06
動作温度	0 – 300°C
温度制御精度	±1.5°C
加熱方式	埋め込み型ヒーター、2つのプラテン独立加熱
コントローラタイプ	プログラム可能なタッチスクリーン（温度・圧力）
加熱電力	1600 W
プラテン寸法	120 mm × 120 mm
プラテン開口（クリアランス）	55 mm
動作圧力範囲	0 – 5 トン (T)
圧力制御精度	±0.05 トン (T)
圧力保持機能	自動圧力保持および自動補正
装置寸法	350 mm × 350 mm × 580 mm
装置重量	75 kg
電源	AC 220V / 60Hz
認証	CE