

全固体電池研究用 実験室油圧ホットプレス

商品番号: MY04



前書き

全固体電池研究用のコンパクトな実験室油圧ホットプレスをご紹介します。自動圧力安定化と水冷機能を備え、最大500℃、5トンまでの精密な熱間圧縮を実現します。実験室での電解質固結化、電極積層、ポリマー合成に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

技術パラメータ	仕様
モデル	MY04
プレス板作動温度	0 - 500 °C
加熱電力	1500 W
プレス板サイズ	180 mm × 180 mm
作動圧力範囲	0 - 5 T (トン)
圧力制御精度	±0.05 T
圧力管理	自動圧力保持および補充
プレス板冷却方式	循環水冷却
電源	220 V / 50 Hz
装置外形寸法	290 mm × 290 mm × 420 mm
重量	90 kg