

全固体電池電解質研究向けプログラム可能デュアル加熱プレス板搭載 実験室用水圧ホットプレス

商品番号: MY9



前書き

独立したデュアル加熱プレス板のプログラム可能加熱、アクティブ水冷、プログラム可能な多段階圧力制御を備えた高精度実験室用水圧ホットプレス。全固体電解質、燃料電池MEA、複合材料硬化研究に最適。0～50T加圧力、0～300℃温度範囲、200x200mmプレス板、±0.2T精度。

詳細を学ぶ

パラメータ項目	仕様
モデル	MY9
プレス板作動温度	0~300℃
加熱制御	昇温機能付きデュアルプレス板独立プログラム制御
加熱電力	2200 W
プレス板寸法	200 × 200 mm
プレス板間隔	50 mm
作動圧力	0-50 T (油圧)
圧力制御モード	プログラム可能な多段階圧力・保圧
圧力制御精度	±0.2 T (フルスケールの±0.4%)
保圧・再加圧	圧力低下検出とマイクロ補正による自動再加圧
コントローラー	7インチタッチスクリーンPLCコントローラー
プレス板冷却方式	アクティブ循環水冷却
電源	220V / 50Hz
認証	CE