

Xrf Kbr Ftir の実験室の出版物のための実験室の油圧餌の出版物

商品番号: PCPE



前書き

KINTEK

ラボプレスマシンサンプル前処理用精密油圧プレス。
自動式、加熱式、恒温式の研究室向けモデル。今すぐ
専門家にご相談ください！

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
圧力範囲	0-20T(0-28MPa)	0~30T(0~31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0~60T(0~33MPa)
ピストン径	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
一体構造	シール接続なし、オイル漏れ低減	シール接続なし、オイル漏れ低減	シール接続なし、オイル漏れ低減	シール接続なし、オイル漏れ低減
圧力計	デジタル表示 0.00-40.00 MPa	デジタル表示 0.00-40.00 MPa	デジタル表示 0.00-40.00 MPa	デジタル表示 0.00-40.00 MPa
最高圧力 (T)	30mm (ピストンストローク)	40mm (ピストンストローク)	50mm (ピストンストローク)	50mm (ピストンストローク)
圧力安定性	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10分以下
加圧モード	電動/手動	電動/手動	電動/手動	電動/手動
補正モード	自動/手動	自動/手動	オート/マニュアル	自動/手動
作業台直径	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm(D)	Φ160mm (D)
コラム数	4本	4本	4本	4本
作業スペース	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	115×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
外形寸法	245×415×415mm(縦×横×高さ)	275×430×420mm(L×W×H)	295×450×500mm(L×W×H)	405×470×565mm(L×W×H)
電源	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)
重量	58Kg	72Kg	92Kg	140Kg

力	圧力
1 [トン]	1.41 [MPa]
2 [トン]	2.82 [MPa]
3 [トン]	4.23 [MPa] (トン
5 [トン]	7.06 [MPa] (トン
8 [トン]	11.3 [MPa]
10 [トン]	14.1 [MPa] (トン

12 [トン]

17 [MPa]

15 [トン]

22.6 [MPa] (トン

20 [トン]

28 [MPa]

注：システム圧力の強度は35MPaを超えないようにしてください。この表は例示であり、実際の圧力はピストン径によって異なります。