

実験室の油圧割れた電気実験室の餌の出版物

商品番号: PCES



前書き

KINTEK

スプリット電動ラボプレス：研究用高精度サンプル前処理。コンパクト、多用途、高度な圧力制御。材料研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
圧力範囲	0-40トン	0-65トン	1-100トン	1-150トン	1~200トン
ピストン直径	130mm (d)	160mm (d)	200mm (d)	250mm (d)	290mm (d)
加圧プロセス	プログラム加圧	プログラム加圧	プログラム加圧	プログラム加圧	プログラム加圧
圧力変換	自動圧力変換	自動圧力変換	自動的に変換される圧力	自動圧力変換	自動換算圧力
表示	7インチLCD	7インチLCD	7インチLCD	7インチLCD	7インチLCD
設備保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護
シリンダーストローク (T)	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
スペースサイズ	160×300mm(M×N)	220×300mm(M×N)	260×250mm(M×N)	285×290mm(M×N)	290×300mm(M×N)
外形寸法	500×700×800mm(L×W×H)	580×700×800mm(L×W×H)	850×500×950mm(L×W×H)	950×600×1000mm(L×W×H)	1000×650×1050mm(L×W×H)
電源	1500w(220v/110v)	1500w(220v/110v)	1500ワット (220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)
重量	200kg	280kg	520kg	620kg	850kg