

手動式ボタン電池シール機

商品番号: PC2N



前書き

手動式ボタン電池シーラー。CR2032、LR44電池に最適。安全性を高め、電池寿命を延ばします。今すぐお求めください！

[詳細を学ぶ](#)

機種	PC-2N
圧力レンジ	0-2T (0-25MPa)
ピストン直径	32mm(d)クロムメッキ油シリンダー内
圧力計	圧力と圧力のデュアルスケール表示
標準金型	標準CR20シリーズパッケージ金型
シール金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
シール圧力	通常0.8～1.2トン
脱殻金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
脱殻圧力	一般的に0.4トン以内
全体寸法	210*165*290mm(LX*W*H)
装置重量	12Kg

機械サイズの図表