

スーパーキャパシタおよび円筒形キャパシタ電極シート用手動リードタブカシメ機

商品番号: CX15



前書き

円筒形キャパシタ、スーパーキャパシタ、バッテリー電極シート用の手動リードタブカシメ機です。調整可能な電極幅、安定した500Wの動作、容易なメンテナンスを実現し、清潔で管理された設置環境と空気圧供給を必要とするラボや生産現場の組み立てワークフローにおいて、信頼性の高い作業を提供します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
円筒形キャパシタのリードカシメ	部品組み立て作業中の円筒形キャパシタ製品へのリードカシメ。	円筒形キャパシタのカシメ用途に特化した装置を提供。
スーパーキャパシタの組み立て	手動かつ空気圧供給が必要なスーパーキャパシタのリードカシメ作業。	調整可能な電極シート幅により、特定の組み立て工程をサポート。
バッテリー電極シートのリードカシメ	セル組み立て作業の前段階における、バッテリー電極シートに関連するリードカシメ。	メーカーの要件に応じた電極シート幅の調整が可能。
バッテリー研究開発	バッテリーR&D環境における電極シート準備のための管理されたリードカシメ作業をサポート。	シンプルな操作と、明確に指定された電源、空気源、設置要件を統合。
キャパシタ開発ラボ	開発活動中の円筒形キャパシタおよびスーパーキャパシタ部品に対する手動カシメ作業。	便利なメンテナンスと安定した性能が、繰り返しのラボ作業に適している。
電極部品の準備	ワークフローの一環としてリードカシメが必要な電極シート部品の準備。	適切な管理環境下での専用手動カシメステーションの構築を支援。

項目	仕様
現場識別子	CX15
用途	円筒形キャパシタ、スーパーキャパシタ、バッテリー電極シートへのリードカシメ装置
動作モード	手動リードカシメ
電極シート幅	メーカー要件に応じて調整可能
電源	AC220V / 50Hz
電力	500W
空気源	5-8kg/cm ²
製品寸法	500×400×1200mm
重量	50KG
設置環境：湿気と粉塵	水滴、蒸気、粉塵、油煙のない場所に設置

項目	仕様
設置環境：ガスと液体	腐食性または可燃性のガスや液体がない場所に設置
設置環境：浮遊汚染物質	浮遊粉塵や金属粒子がない場所に設置
設置環境：安定性	振動のない堅牢な場所に設置
設置環境：電氣的干渉	電磁ノイズ干渉のない場所に設置