

実験室試験観察用リモート集中制御システム

商品番号: DA12



前書き

200万画素ビューポートカメラ、I5コンピュータ（メモリ8G、ストレージ1T）、集中制御室用ボタンセット、AC 220V

3KW電源を備えたりリモート集中制御システム。集中制御室からサンプルの状態を視覚的に観察する必要がある試験環境において、試験観察の記録を可能にします。

。

詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
バッテリーセル研究試験	バッテリー関連の実験室試験中、装置の観察窓からサンプルの状態を目視観察します。	機器の場所で継続的に直接目視することなく、記録を伴う視覚的观察をサポートします。
先端材料評価	目視状態が試験プロセスに関連する実験室評価中のサンプルを監視します。	観察窓にカメラベースの明確な観察ポイントを提供します。
熱処理観察	熱試験やプロセス試験中、観察窓を備えた機器内の検体の状態を記録します。	試験サンプルの観察を集中監視体制に組み込みます。
セラミック材料研究	視覚的な状態チェックが必要な研究手順において、セラミック試験片を観察します。	制御室のセットアップからサンプル状態の記録的な観察をサポートします。
粉末冶金開発	窓越しでのサンプル観察が必要な実験室開発試験において、検体を監視します。	サンプル観察場所と専用の監視制御コンピュータをリンクします。
学術実験	大学や研究機関の環境において、試験サンプルの状態の監督下での観察と記録をサポートします。	作業者や研究チームのために、指定された集中型の構成を提供します。
材料科学試験施設	カメラシステムを使用して、制御された試験ワークフロー中のサンプルの挙動を観察・記録します。	カメラによる観察とボタン制御を整理された設備内に統合します。

パラメータ	仕様
製品番号	DA12
製品機能	試験サンプルの状態を観察・記録するためのカメラシステム
カメラ	200万画素、装置の観察窓の前に設置
監視制御コンピュータ	ブランドPC、I5、メモリ8G + ストレージ1T
電源	AC 220V 3KW
集中制御	ボタン1式装備、制御室に集約
キャビネット色	RAL7035 オレンジテクスチャ表面