

全固体電池研究室用油圧ホットプレス機

商品番号: MY10



前書き

全固体電池研究用の高精度研究室油圧ホットプレス機。サーボ駆動による0～4トンの加圧、二枚プレート独立加熱（最大300℃）、アクティブ水冷、7インチタッチスクリーン制御を特徴とします。電解質および電極の作製に最適です。再現性のある結果を得るためオイルフリー動作を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	MY10
プレート作動温度	0 - 300 °C
加熱制御	二枚プレート独立プログラム制御（昇温速度設定可能）
加熱電力	1500 W
プレート寸法	150 × 150 mm
プレート間隔（デイルイト）	50 mm
作動圧力範囲	0 - 4 T（サーボモーター駆動）
圧力制御方式	プログラム可能な圧力設定および自動圧力保持
圧力制御精度	±2 kg
圧力補正	自動リアルタイム再加圧
制御装置	7インチタッチスクリーンPLC制御装置
プレート冷却方式	循環水冷却
電源要件	AC 230V / 50Hz